

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف |
|--------------------|--------------|----------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------------------------------|---|--------------|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | |
| اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  چهارپله مدل COM4 | ایرپلاک ۱ |
| | | | ۲۵ | ۲۵ | ۲۳ | ۱۹ | ۱۹ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | |
| اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  اسفنجی زرد رنگ مدل MAX FIT-1 | ایرپلاک ۲ |
| | | | ۲۸/۵ | ۲۴ | ۲۱ | ۱۷/۵ | ۱۶/۵ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | |
| اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  اسفنجی آبی رنگ مدل MAX FIT-2 | ایرپلاک ۳ |
| | | | ۲۵ | ۲۳ | ۲۳ | ۱۷ | ۱۷ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | |

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------|------|------|------|------|--|---|---------|---|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | | |
| اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  روکلاهی مدل CLIMAX 16 | ایرماف | ۴ |
| | | | ۳۳ | ۳۸ | ۳۸ | ۳۲ | ۳۶ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵ | شرکت طب سیستم مادر | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  مدل P12 | ایرپلاک | ۵ |
| | | | ۳۰/۹ | ۲۴/۷ | ۲۸/۷ | ۲۴/۵ | ۲۵/۲ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵ | شرکت طب سیستم مادر | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  مدل P16 | ایرپلاک | ۶ |
| | | | ۲۸/۳ | ۳۱/۳ | ۲۷/۷ | ۲۳/۵ | ۲۱/۷ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵ | شرکت طب سیستم مادر | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  مدل P20 | ایرپلاک | ۷ |
| | | | ۳۰/۹ | ۲۴/۴ | ۲۹/۴ | ۲۵/۲ | ۲۷/۳ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵ | شرکت طب سیستم مادر | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  مدل P11 | ایرپلاک | ۸ |
| | | | ۳۷/۱ | ۳۲/۳ | ۳۱/۳ | ۲۷/۲ | ۲۹/۵ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف | |
|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|-----------|---|---------------------|-----|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  مدل E1 | ایرماف | ۹ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۳۳ | ۳۸ | ۴۵ | ۴۱ | ۲۸ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  مدل X4 | ایرماف | ۱۰ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۳۱ | ۳۵ | ۴۰ | ۴۶ | ۳۷ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  مدل C112 | محافظ توکوشی سفارشی | *۱۱ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۲۷ | ۲۶/۵ | ۲۱ | ۱۵ | ۲۰ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  مدل C111 | محافظ توکوشی سفارشی | *۱۲ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۲۳/۵ | ۲۷ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۳ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  مدل C113 | محافظ توکوشی سفارشی | *۱۳ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۲۴ | ۲۴/۵ | ۱۹ | ۱۳/۵ | ۱۵ | | | |

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف | |
|--------------------|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | مدل C114 | محافظ توگوشی سفارشی | *۱۴ |
| | | | ۱۷ | ۱۸/۵ | ۱۶ | ۱۱ | ۱۱/۵ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | مدل C115 | محافظ توگوشی سفارشی | *۱۵ |
| | | | ۲۵ | ۲۳/۵ | ۲۲ | ۱۵/۵ | ۱۷ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | مدل C116 | محافظ توگوشی سفارشی | *۱۶ |
| | | | ۲۷/۵ | ۲۸ | ۲۴/۵ | ۱۶ | ۱۶ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | مدل C117 | محافظ توگوشی سفارشی | *۱۷ |
| | | | ۲۱ | ۲۲ | ۱۷ | ۱۲/۵ | ۱۴/۵ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | مدل C118 | محافظ توگوشی سفارشی | *۱۸ |
| | | | ۲۵ | ۲۵ | ۲۱ | ۱۷ | ۱۹ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------|---------------------------|------|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | | مدل C119 | محافظ توگوشی سفارشی | *۱۹ |
| | | | ۲۶ | ۲۳/۵ | ۱۸ | ۱۳ | ۱۵ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | | مدل PRO | محافظ توگوشی سفارشی | *۲۰ |
| | | | ۲۷ | ۲۳/۵ | ۱۷ | ۱۳ | ۱۴/۵ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | | مدل A320 | محافظ توگوشی سفارشی | *۲۱ |
| | | | ۲۷ | ۲۶ | ۲۲ | ۱۴/۵ | ۱۶ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | | مدل A330 | محافظ توگوشی سفارشی | *۲۲ |
| | | | ۲۹ | ۲۵ | ۲۲/۵ | ۱۶ | ۲۵ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | | مدل A340 | محافظ توگوشی سفارشی | *۲۳ |
| | | | ۲۶ | ۲۳/۵ | ۲۱ | ۱۴/۵ | ۱۶ | | | |

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف | |
|--------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|---------------------|-----|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷ | شرکت آرادشوا شفا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | مدل A350 | محافظ توگوشی سفارشی | *۲۴ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۲۸ | ۲۸ | ۲۲/۵ | ۱۶ | ۲۲ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵ | شرکت طب سیستم مادر | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | مدل M11 | محافظ توگوشی سفارشی | *۲۵ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۴۱ | ۳۵/۶ | ۳۵/۵ | ۳۰/۸ | ۳۱/۱ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵ | شرکت طب سیستم مادر | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | مدل M20 | محافظ توگوشی سفارشی | *۲۶ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۴۳/۶ | ۴۱/۷ | ۳۵/۶ | ۳۳/۲ | ۳۰/۲ | | | |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۷۴۷۳۰۹ | شرکت ایمن ابزار دنا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | مدل EM-110 | ایرماف | ۲۷ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۳۱ | ۳۳ | ۴۴ | ۴۴ | ۲۹ | | | |
| تیر ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۷۴۷۳۰۹ | شرکت ایمن ابزار دنا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | مدل EP-100 | ایرپلاک | ۲۸ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۳۰ | ۲۷/۵ | ۲۴ | ۱۶ | ۱۶ | | | |

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف | |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|-------------|------|------|------|------|--|--|---------|----|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | | |
| مرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸ | شرکت ایمن گام | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  مدل PSH10 | ایرماف | ۲۹ |
| | | | ۳۲ | ۳۳ | ۲۹ | ۳۱ | ۲۲/۵ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| مرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۶-۳۲۸۲۴۸۰۳ | شرکت پالایه گستر سیمرغ ایرانیان | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  مدل چهارپله | ایرپلاک | ۳۰ |
| | | | ۳۶/۵ | ۳۳ | ۲۶ | ۲۱ | ۲۳ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| مرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۶-۳۲۸۲۴۸۰۳ | شرکت پالایه گستر سیمرغ ایرانیان | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  مدل سه پله | ایرپلاک | ۳۱ |
| | | | ۳۶/۵ | ۳۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵/۵ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| مرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۳۵۰۰۰۰۱۳ | گروه صنعتی تک پلاست | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | TAKPLAST | ایرماف | ۳۲ |
| | | | ۳۱ | ۳۸ | ۴۰ | ۴۰ | ۳۱ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |
| مرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸ | شرکت ایمن گام | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  مدل چهارپله EP2020 | ایرپلاک | ۳۳ |
| | | | ۳۰ | ۲۷ | ۳۰ | ۲۶ | ۲۶ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | |

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف | |
|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|------|------|------|------|------------------------------------|---|---------|----|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | | |
| مرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۵۶۵۷۰۹ | ایمن کاستا | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  چهار پله مدل MAXFIT EARPLUGS | ایرپلاک | ۳۴ |
| | | | ۳۰/۵ | ۲۴ | ۲۲ | ۱۸/۵ | ۱۸ | میانگین کنترل شدت سرو صدا (دسی بل) | | | |
| مرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۵۶۵۷۰۹ | ایمن کاستا | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  مدل STORM D30 | ایرماف | ۳۵ |
| | | | ۲۹ | ۳۱ | ۴۲ | ۳۲ | ۲۴ | میانگین کنترل شدت سرو صدا (دسی بل) | | | |
| مرداد ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۷۴۲۰۰۶ | شرکت تامین صنعت سپهر راسپینا | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  سه پله | ایرپلاک | ۳۶ |
| | | | ۳۷ | ۳۲ | ۲۵/۵ | ۲۳ | ۲۴ | میانگین کنترل شدت سرو صدا (دسی بل) | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰ | اتو ابزار | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  مدل RE-8001 | ایرماف | ۳۷ |
| | | | ۳۵/۵ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۵ | ۳۴/۵ | میانگین کنترل شدت سرو صدا (دسی بل) | | | |

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|-----------|---|--------|----|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰ | اتو ابزار | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  مدل RE-8002 | ایرماف | ۳۸ |
| | | | میانگین کنترل شدت سرو صدا (دسی بل) | ۱۶ | ۲۳/۵ | ۲۶ | ۳۰ | ۲۹ | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰ | اتو ابزار | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  مدل RE-8003 | ایرماف | ۳۹ |
| | | | میانگین کنترل شدت سرو صدا (دسی بل) | ۱۹ | ۲۴ | ۲۷ | ۳۳ | ۲۷ | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰ | اتو ابزار | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  مدل RE-8004 | ایرماف | ۴۰ |
| | | | میانگین کنترل شدت سرو صدا (دسی بل) | ۲۲ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۷ | ۳۸ | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰ | اتو ابزار | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  مدل RE-8005 | ایرماف | ۴۱ |
| | | | میانگین کنترل شدت سرو صدا (دسی بل) | ۲۷ | ۳۴/۵ | ۳۹ | ۴۳ | ۴۰ | | | |

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف |
|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------|------|------|------|---|-----------|------|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | |  مدل E2 | ایرماف | ۴۲ |
| | | | ۲۶/۵ | ۳۲ | ۴۱ | ۴۴ | ۳۲ | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | |  مدل روکلاهی X4-H | ایرماف | ۴۳ |
| | | | ۲۶ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۳ | ۲۱ | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | |  مدل روکلاهی E5-H | ایرماف | ۴۴ |
| | | | ۲۵ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۱ | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | |  مدل X3-12 | ایرماف | ۴۵ |
| | | | ۲۴ | ۲۸ | ۳۳ | ۳۵ | ۳۷/۵ | | | |

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف |
|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-----|---|---------------------------|------|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | |  مدل X6 (پیچ تنظیم روی ۲۹ دسی بل) | ایرماف | ۴۶ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | | | | | |
| | | | ۲۴ | ۲۷ | ۳۱ | ۳۳ | ۳۳ | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | |  مدل X6 (پیچ تنظیم روی ۳۶ دسی بل) | ایرماف | ۴۷ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | | | | | |
| | | | ۲۴ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۱ | ۲۸ | | | |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | |  مدل E5 | ایرماف | ۴۸ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | | | | | |
| | | | ۲۳/۵ | ۲۸ | ۲۸ | ۳۱ | ۳۰ | | | |
| آبان ۱۴۰۲ | ۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷ | شرکت کیان شیمی سپنتا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | |  کیان شیمی سپنتا مدل سوپرنانو بیواک | محافظ توگوشی سفارشی | *۴۹ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | | | | | | | |
| | | | ۲۹ | ۲۹/۵ | ۲۶/۵ | ۲۱/۵ | ۲۰ | | | |

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|--|------|------|------|------|-----------|--|---------------------------|-----|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | | |
| آبان ۱۴۰۲ | ۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷ | شرکت کیان شیمی سپنتا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  کیان شیمی سپنتا مدل نانویواک | محافظ توگوشی سفارشی | *۵۰ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۲۷ | ۲۶ | ۲۸ | ۱۸ | ۱۹ | | | |
| آبان ۱۴۰۲ | ۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷ | شرکت کیان شیمی سپنتا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  کیان شیمی سپنتا مدل سوپرنانو کامپوزیت | محافظ توگوشی سفارشی | *۵۱ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۲۶/۵ | ۲۴ | ۲۸ | ۱۹ | ۱۹/۵ | | | |
| آبان ۱۴۰۲ | ۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷ | شرکت کیان شیمی سپنتا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  کیان شیمی سپنتا مدل نانوشیمی ۰۴ | محافظ توگوشی سفارشی | *۵۲ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۲۶ | ۲۷ | ۳۰ | ۱۹ | ۱۶ | | | |
| آبان ۱۴۰۲ | ۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷ | شرکت کیان شیمی سپنتا | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  کیان شیمی سپنتا مدل نانو کامپوزیت | محافظ توگوشی سفارشی | *۵۳ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۳۱ | ۲۷ | ۳۱ | ۱۹/۵ | ۱۶ | | | |
| آبان ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |  مدل MAXFIT1 | ایرپلاک | ۵۴ |
| | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | ۳۴ | ۲۳ | ۱۸ | ۱۶/۵ | ۱۵/۵ | | | |

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.


محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|-----|--|---|---------|----|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | | |
| آبان ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | شرکت سوشیانت ابزار ستارگان | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) |  مدل MAXFIT2 | ایرپلاک | ۵۵ |
| | | | ۳۴/۵ | ۲۴ | ۲۱/۵ | ۱۶/۵ | ۱۷ | | | | |
| آبان ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۳۴۷۶۶۰ | فروشگاه نوآور | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) |  مدل MP-107 | ایرماف | ۵۶ |
| | | | ۱۸ | ۲۹ | ۳۲ | ۳۸ | ۳۱ | | | | |
| دی ۱۴۰۲ | ۰۹۳۵۲۱۴۰۰۲۷ | شرکت ایمن گام | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) |  مدل PSH7 | ایرماف | ۵۷ |
| | | | ۲۲ | ۲۹ | ۳۱ | ۳۳ | ۲۶ | | | | |
| دی ۱۴۰۲ | ۰۹۳۵۲۱۴۰۰۲۷ | شرکت ایمن گام | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) |  مدل PSH79 | ایرماف | ۵۸ |
| | | | ۲۷ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۵ | ۲۳ | | | | |
| دی ۱۴۰۲ | ۰۹۳۵۲۱۴۰۰۲۷ | شرکت ایمن گام | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | | | | | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) |  مدل VICTORIA | ایرماف | ۵۹ |
| | | | ۱۶ | ۲۴ | ۲۷ | ۳۴ | ۳۳ | | | | |

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------|------|------|------|-----|--|---|---------|-------------------------------|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |
| بهمن ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۱۷۶۹۰۱ | شرکت نانوتارپاک | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | نانوپاک | ایرپلاک | ۶۰ |
| | | | ۳۲ | ۳۲ | ۲۹ | ۲۳ | ۲۲ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | مدل 3M | | |
| بهمن ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰ | اتوا ابزار | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  | ایرپلاک | ۶۱ |
| | | | ۳۷ | ۳۲/۵ | ۳۲ | ۲۵/۵ | ۲۸ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | مدل EMP-3 | | |
| بهمن ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰ | اتوا ابزار | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  | ایرپلاک | ۶۲ |
| | | | ۴۰ | ۳۱/۵ | ۲۸ | ۲۸ | ۳۱ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | مدل EMP-4 | | |
| بهمن ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰ | اتوا ابزار | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  | ایرپلاک | ۶۳ |
| | | | ۳۰ | ۲۷ | ۲۰/۵ | ۱۴ | ۱۴ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | مدل EMP-1200 | | |
| بهمن ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳ | سوشیانت ابزار ستارگان | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) |  | ایرپلاک | ۶۴ |
| | | | ۳۳ | ۳۲ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۵ | میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل) | مدل COM3 | | |

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

| تاریخ صدور تأییدیه | تلفن تماس | تولید/توزیع کننده | نتایج آزمون | | | | | فرکانس‌های مورد نظر (هرتز) | نام تجاری | نوع محافظ | ردیف |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------|------|------|-----|-------------------------------|---|--------------|------|
| | | | ۸۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | | | | |
| بهمن ۱۴۰۲ | ۰۲۱-۶۶۳۴۷۷۶۹ | فروشگاه نوآور | ۲۶/۵ | ۲۶ | ۲۲/۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۵۰۰-۸۰۰۰ |  اسفنجی نارنجی | ایرپلاک | ۶۵ |

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ توگوشی سفارشی



ایر ماف (گوشی حفاظتی)



ایر پلاک

